

## スミトロニクス WEB C3 ラベル発行サービスについて

### 1. ユーザー登録について

ユーザーID登録用紙に必要事項をご記入いただき、スミトロニクスの貴社担当者まで送付願います。  
折り返し、ユーザーID、パスワードをご連絡させていただきます。

### 2. WEB C3ラベル発行サービス簡易マニュアル

1) 右記URLへアクセスして下さい。 URL: <http://webc3label.sumitronics.com.hk/>

#### 2) ログイン

下記画面にてユーザーID、パスワードを入力してログインしてください。



#### 3) C3ラベル用データ入力について



No	Item Code	Qty	Lot No	Maker Part No	Country of Origin	Supplier (for 3d and 3e)	RoHS	Label Qty
1	21012345	1000	L1234	AAA0123	JAPAN		Ok NG	3
2	20098765	5000	M9876A0000	BB98765	CHINA		Ok NG	2
3	3039005M001	4000	V23456	CC5678	SINGAPORE		Ok NG	5
4							Ok NG	
5							Ok NG	

Total (Maximum 10) 10

ログイン後上記画面が表示されます。

”C3ラベルのフォーマットについて”を参照いただき、必要な情報を入力してください。

本サービスでは JEITA 企業コードをお持ちでないお取引様を前提としてパターン4iを標準としております。

この場合は Supplier の欄には入力できないようになっておりますのでご注意ください。  
JEITA の統一企業コードをお持ちのお取引様は Label Type で 3 d または 3 e を選択していただき、  
企業コード 6 桁を入力して下さい。

- (1) Item Code: 弊社発注品番 (= 弊社最終お客様品番)
- (2) Qty: ラベル貼付梱包の数量
- (3) Lot No, Serial No.: LOT No. 等 貴社部品トレースに必要な情報
- (4) Manufacturer P/N, Maker P/N メーカー品番
- (5) Country of Origin: 原産国 英語での入力をお願いします。
- (6) Vender Code: 4f Label Type では入力できません。

3 d , 3 e の場合は JEITA 登録の貴社コード 6 桁を入力してください。

- (7) RoHS : RoHS 対応 OK が設定値です。万一 NG であれば、NG をチェックして下さい。

(もし RoHS 対応でない部品を納入される予定であれば、必ず事前にスミロニクス担当者へご連絡下さい。)

- (8) Label Qty: このラベル発行システムでは 5 種類のラベルを A4 サイズの用紙に 10 枚配置することができます。1 種類を 10 枚、3 種類をそれぞれ 5 枚、3 枚、2 枚と合計 10 枚配置ということも可能です。この欄には 1 から 10 の数値を入力して下さい。合計が 10 を超えるとエラーになりますのでご注意ください。


入力が完了しましたら " Preview " をクリックしてください。

## - 注意事項 -

「C3 ラベルのフォーマットについて」でも説明しておりますが、C3 ラベルは CODE39 というバーコードフォーマットとなっており、使用できる文字に制限がありますのでご注意ください。下記リスト参照。  
特に、スペース記号はデータの区切り情報となっておりますので、品番やロット NO ではスペース記号は使えませんので十分ご注意願います。

No	Char	No	Char	No	Char	No	Char	No	Char
0	0	10	A	20	K	30	U	40	/
1	1	11	B	21	L	31	V	41	+
2	2	12	C	22	M	32	W	42	%
3	3	13	D	23	N	33	X	(43)	*Start/Stop
4	4	14	E	24	O	34	Y		
5	5	15	F	25	P	35	Z		
6	6	16	G	26	Q	36	-		
7	7	17	H	27	R	37	.		
8	8	18	I	28	S	38	SPACE		
9	9	19	J	29	T	39	\$		

"Preview",をクリックした後、しばらく経つと下記のような画面が表示されます。  
PDF ファイルとなっておりますので、保存して印刷して下さい。



インクジェットプリンタだと使用される紙によってインクがにじんでしまいバーコードが読めなくなることがありますので、レーザープリンタでの印刷をお願いいたします。

PDFファイルはA4サイズです。印刷後、ラベルの大きさにカッター等で切断いただき糊で貼付、または、A4シール紙を利用いただければより便利です。

不明点等ありましたら、弊社各拠点担当者までご連絡下さい。